

Indicatoare de temperatură pentru depozitarea la rece

CHILLCHECKER™

Indicator de temperatura ireversibil pentru depozitarea la rece



AVANTAJE

- Confirmarea faptului că temperatura nu a fost depășită
- Ușor de utilizat și de citit
- Autoadeziv
- Temperatura disponibilă între: -17°C ~ $+20^{\circ}\text{C}$
- Precizie de $\pm 1^{\circ}\text{C}$

Indicatorii Chillchecker™ oferă o soluție eficientă pentru identificarea problemelor de control al temperaturii în timpul transportului și depozitării mărfurilor.

Colorarea hârtiei albe apare după o perioadă scurtă de timp (nu mai mare de 5 minute), atunci când valoarea limită a temperaturii este depășită. Cu cât mai mult timp temperatura este peste valoarea limită, cu atât mai mult se va extinde colorarea.

Dacă temperatura scade apoi sub valoarea limită, colorarea se va opri, însă dacă temperatura crește din nou, colorarea va reîncepe. Efectul este, prin urmare, cumulativ.

Etichetele Chillchecker au o durată de depozitare de 6 luni atunci când sunt depozitate în mod constant sub temperatura lor de activare. Dacă produsul nu este răcit, atunci unitatea se poate activa, însă nu este nici o problemă pentru perioade scurte de timp în cursul transportului sau deplasării produsului în depozit.

Specificații:

Descriere:	Etichete autoadezive de unică folosință
°C sau °F:	°C
Domeniu:	-17°C , -8°C , -5°C , -2°C , 5°C , 9°C , 17°C și 20°C
Ambalaj:	Cutie cu 100 de bucăți
Dimensiuni:	Diametru 38 mm x 5.8 mm Grosime


Instrucțiuni de utilizare:

1. Asigurați-vă că produsul este depozitat sub temperatura sa limită timp de cel puțin 1 oră.
2. Scoateți hârtia de eliberare cu silicon și aplicați ferm pe suprafața produsului monitorizat.
3. Pentru activare, apăsați centrul suprafeței convexe până când devine concavă.


Notă: Etichetele Chillchecker ar trebui să fie depozitate în mod ideal sub temperatura lor limită în permanență, și dacă se face acest lucru, ele pot fi scoase din depozitul frigorific, aplicate direct pe un produs răcit în prealabil și activate. Dacă produsul nu este răcit, unitatea se poate activa.



Înainte de activare



Colorare parțială



Colorare totală



KIMET
Fondat în 1993

525400 Tg. Secuiesc, Str.Gării, Nr.64, Jud.Covasna
T: +40-267-363-022 | E: office@kimet.ro | W: www.kimet.ro